

Mantis PIXO Stereo-Inspektionsmikroskop



Artikelliste

*Bild nur zur Veranschaulichung

Systemkomponenten

Köpfe

1	MPH001	PIXO Kopf	Stereo Kopf (ohne Vergröß.-Linsen) mit integrierter 5 MP Digitalkamera, LED-Beleuchtung, inkl. Netzteil, Blendschutz, Benutzerhandbuch auf USB und ViCapture Software
---	--------	-----------	---

Stative/Ständer

2	MTB200	Verso Universalständer	Verso Universalständer (Schwenkarm) mit Positionsfixierung inkl. Montageklemme, Kopfbefestigungen und Staubschutzhülle
3	MTB201	Verlängerung für Verso Universalständer	Verlängerung für Verso Universalständer (zusätzlich 250 mm) inkl. Verlängerungskabel und Kopfbefestigung
4	MTB210	Stabila Säule	Säulenständer für PIXO, ERGO und IOTA inkl. Staubschutzhülle, Kabelführung und Kopfbefestigung
5	MTB211	Stabila Bodenplatte	Bodenplatte zur Montage der Stabila Säule inkl. Befestigungsschrauben
6	MTB212	Stabila Bodenplatte inkl. Durchlicht	Bodenplatte mit Durchlicht zur Montage der Stabila Säule inkl. Befestigungsschrauben

Objektive

MTO003	ERGO/PIXO Objektiv 3x	Arbeitsabstand 100 mm
MTO004	ERGO/PIXO Objektiv 4x	Arbeitsabstand 100 mm
MTO006	ERGO/PIXO Objektiv 6x	Arbeitsabstand 68 mm
MTO008	ERGO/PIXO Objektiv 8x	Arbeitsabstand 60 mm
MTO010	ERGO/PIXO Objektiv 10x	Arbeitsabstand 54 mm
MTO015	ERGO/PIXO Objektiv 15x	Arbeitsabstand 40 mm
MTO007	ERGO/PIXO SLWD Obj. 6x	Arbeitsabstand 114 mm
MTO009	ERGO/PIXO SLWD Obj. 8x	Arbeitsabstand 113 mm

Optionales Zubehör

MTA310	Schutzgläser für ERGO/PIXO Objektive 3x, 4x, 6x, 8x, 10x	Zum Aufstecken, um Schäden durch Kondensation von Dampf, Flussmittel oder von Werkzeugen verursachte Kratzer zu vermeiden. Kompatibel mit: 3x, 4x, 6x, 8x und 10x. Enthält: Ein Halter, drei austauschbare Glasabdeckungen
MTA312	Schutzgläser für ERGO/PIXO SLWD Objektive 6x, 8x	Zum Aufstecken, um Schäden durch Kondensation von Dampf, Flussmittel oder von Werkzeugen verursachte Kratzer zu vermeiden. Kompatibel mit: 6x und 8x. Enthält: Ein Halter, drei austauschbare Glasabdeckungen
MTB220	Pilot Verschiebetisch	Klemmbarer x-y-Verschiebetisch für Stabila Bodenplatten inkl. Befestigungsschrauben und Abstandshalterungen
TMB001	Durchlichtsockel	Durchlichtsockel mit Kippspiegel für alle Inspektionssysteme zur Verbesserung des Kontrastes bei transparenten oder durchscheinenden Objekten inkl. Netzteil
MTA350	EPI-Beleuchtung	Episkopische Beleuchtung mit einem koaxial zum Strahlengang führenden Lichtstrahl, inkl. Netzteil
MTA351	Montageadapter Objektive 3x, 4x, EPI-Beleuchtung	Adapter zur Montage der EPI-Beleuchtung für Objektive 3x, 4x
MTA352	Montageadapter Objektive 6x, EPI-Beleuchtung	Adapter zur Montage der EPI-Beleuchtung für Objektive 6x
MTA353	Montageadapter Objektive 8x, EPI-Beleuchtung	Adapter zur Montage der EPI-Beleuchtung für Objektive 8x
MTA354	Montageadapter Objektive 10x, EPI-Beleuchtung	Adapter zur Montage der EPI-Beleuchtung für Objektive 10x
MTA330	Steckernetzteil	Steckernetzteil 12V 3A mit Steckadapter weltweit



CAB6041	Verlängerung für Netzteil	Verlängerungskabel für Steckernetzteil 1 m
MTA360	Staubschutzhülle	Staubschutzhülle zur Geräteabdeckung
TSG001	Kipptisch	Neigbarer und höhenverstellbarer Objekthalter mit gummierter Haftplatte
TSG002	Kipptisch	Neigbarer und höhenverstellbarer Objekthalter mit gummierter Lochplatte
TSG012	Kipptisch	Neigbarer und höhenverstellbarer Objekthalter inkl. beiden Haftplatten

Beispiele Gesamtgeräte

SMP200	MANTIS PIXO mit "Verso Universalständer" Stereo Kopf MPH001 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Verso Arm MTB200, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330
SMP201	MANTIS PIXO mit "Verso Universalständer" inkl. Verlängerungsarm Stereo Kopf MPH001 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Verso Arm MTB200/MTB201, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330
SMP211	MANTIS PIXO mit "Stabila Tischstativ" Stereo Kopf MPH001 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Stativ MTB210, Bodenplatte MTB211, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330
SMP212	MANTIS PIXO mit "Stabila Tischstativ" inkl. Durchlicht-Beleuchtung Stereo Kopf MPH001 (ohne Vergröß.-Linsen) und LED-Beleuchtung, Stativ MTB210, Bodenplatte inkl. Durchlicht MTB212, Staubschutzhülle MTA360, Netzteil MTA330

Mengenrabatt: 3-4 Stck = 2%, 5-9 Stck = 5%, 10-19 Stck = 8%, ab 20 Stck = 10% | **Zahlung:** 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto
Preisstellung: D-82275 Emmering, verpackt, ohne MwSt. | **Garantie:** 24 Monate (ohne Leuchtmittel)

Vision Engineering Ltd, Central Europe | Anton-Pendele-Str. 3 | 82275 Emmering | T: +49 (0)8141 401670 | www.visioneng.de

